

Garant**APMT 100308 TR, HB7515, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215885 ST1400
GTIN	4045197601780
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjiva rezna pločica s veoma pozitivnom geometrijom i zakrivljenom reznom oštricom za veoma mekano rezanje.

Napomena:

Smjernice za upotrebu vrijede za glodala br. 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 4,8$ mm.

Debljina pločica: 3,5 mm

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak f_z po zubu: 0,1 mm

Tehnički opis

Tip	ST1400
Posmak f_z po zubu	0,1 mm
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 100308 TR

Vrsta	HB7515
Rezni materijal	HM
Debljina pločica	3,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	440 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	310 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	260 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	210 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	210 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		