

**Garant****SDGT 090308 FN, HU7815, tip: ALU**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216408 ALU
GTIN	4045197648143
Razred artikla	21A

### Opis

**Izvedba:**

Čvrste izmjenjive glodače pločice, <B>precizno sinterirane s pozitivnim lomačima odvojenih čestica. Čeona i dosjedna ploha, precizno brušena.</B>

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,15 mm

### Tehnički opis

Posmak $f_z$ po zubu	0,15 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SDGT 090308 FN
Vrsta	HU7815
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	120 m/min	N
CuZn	prikladno	250 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		