

**Garant****Glodača glava za skošenja 45°, s navojem, Ø D: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216102 16
GTIN	4045197469915
Razred artikla	210

**Opis****Napomena:**GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	28 mm
Ø reza $D_c$	16 mm
minimalni dodirni Ø $D_{\text{max}}$	28,3 mm
Prihvatni navoj M	M10
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 090308
Ø $D_2$	17,7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Duljina izboja $L_1$	18 mm
Minimalni ulazni Ø $D_{\text{min}}$	28,5 mm
Ø $D_1$ h6	10,5 mm
Broj oštrica Z	2

Izvedba drške	s navojem
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219805
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219804