

**Garant****Visokoučinkovita glodača glodača glava za skošenja 45°, Cilindrična drška, Ø D: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216460 9
GTIN	4045197482167
Razred artikla	210

**Opis****Upotreba:**

Za učinkovitu izradu malih skošenja. Za izradu skošenja s gornje i donje strane pri velikim brzinama. **Natražno skošenje moguće od vel. 6.**

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,6** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	90 mm
minimalni dodirni $\varnothing D_{\text{max}}$	15,7 mm
$\varnothing$ drške $D_5$ h6	10 mm
Duljina izboja $L_1$	24 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 05T104
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Broj oštrica Z	2
$\varnothing D$	9 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Kut rezne oštrice $\kappa$	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

---

**Pribor**

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219828