


**KOMET® upuštač od 45°, Weldon drška, za DIN vijke s upuštenom glavom: M14**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216600 M14
GTIN	4047109013018
Razred artikla	24D

**Opis**
**Upotreba:**

Za **poravnanje** okruglih i izduženih rupa i za glodanje trapeznih utora. Za upuštenje prema DIN upotrebljivo za DIN-vijke M 10 – M 20.

Potrebni su stabilni uvijeti rada (nije primjenjivo na bušilicama).

**Napomena:**

Za odgovarajuću izmjenjivu reznu pločicu pogledajte 216700; 216740; 216770.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TO.. 0902
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Izmjenjiva pločica 216700 / 216740 / 216770	14-660
za DIN vijke s upuštenom glavom	M14
minimalni dodirni $\varnothing D_{max}$	26 mm
Broj oštrica Z	1
Broj izmjenjivih okretnih pločica	2
Ø upuštanja D	11 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	100 mm
Izvedba drške	Weldon drška

Unutarnje hlađenje	ne
Kut upuštanja	90 stupanj
Vrsta proizvoda	Upuštač

---

**Pribor**

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP	239653 8IP
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP7	239653 8IP7