

**Garant****Glodača glava za skošenja 45°, Weldon drška, Ø D: 17,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216100 17,5
GTIN	4045197429490
Razred artikla	210

**Opis****Napomena:**GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 090308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	110 mm
Ø drške $D_5$ h6	16 mm
minimalni dodirni Ø $D_{max}$	29,8 mm
Duljina izboja $L_1$	25 mm
Broj oštrica Z	3
Ø D	17,5 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Kut rezne oštrice $\kappa$	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219804
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219805
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP