

Garant**APMT 100308 TR, HB7635, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215922 INOX
GTIN	4045197601797
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjiva rezna pločica s veoma pozitivnom geometrijom i zakrivljenom reznom oštricom za veoma mekano rezanje.

Napomena:

Smjernice za upotrebu vrijede za glodala br. 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 4,8 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,12 mm
Tip	INOX
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 100308 TR
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	HM

Debljina pločica	3,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	700 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	600 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		