

Garant**ANGT 160605 PPTR, HB7830, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216015 ST1400
GTIN	4045197411242
Razred artikla	21A

Opis

ANGT 160605 PPTR ST1400 Kutni radijus: 0,5 mm
Posmak f_z po zubu: 0,13 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,13 mm
Tip	ST1400
Kutni radijus	0,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ANGT 160605 PPTR
Vrsta	HB7830
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	310 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	270 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		