

Garant**Glodača glava za skošenja 45°, Weldon drška, tip: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216550 6
GTIN	4045197685513
Razred artikla	210

Opis**Napomena:**

Koristiti GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260982 HB725-1
minimalni dodirni $\varnothing D_{\max}$	21 mm
Duljina izboja L_1	35 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	90 mm
\varnothing drške D_s h6	20 mm
Broj oštrica Z	2
\varnothing D	6,2 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja naprijed	90 stupanj
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Stezni vijak Tip 1	219795 1
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP