

## Garant

### Visokoučinkovita glodača glava za skošenja 45°, Cilindrična drška, Ø D: 16mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216460 16
GTIN	4045197553072
Razred artikla	210

#### Opis

##### Upotreba:

Za učinkovitu izradu malih skošenja. Za izradu skošenja s gornje i donje strane pri velikim brzinama. **Natražno skošenje moguće od vel. 6.**

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,6** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**.

#### Tehnički opis

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	110 mm
minimalni dodirni $\varnothing D_{\text{max}}$	22,7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Duljina izboja $L_1$	20 mm
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 05T104
Broj oštrica Z	5
$\varnothing$ D	16 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Kut rezne oštrice $\kappa$	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219828