



Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214202 50/4
GTIN	4067263001898
Razred artikla	220

Opis

Izvedba:

Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s oštricom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	48 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219848 (20IP; 5,7 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1204.
maksimalni vanjski Ø D_{maks}	63 mm
Broj oštrica Z	4
Ø reza D_c	50 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	MTC
Standard	Tvornička norma
Vrsta proizvoda	Planske glodače glave

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219848
--	--------