

**HOLEX****Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214202 100/6
GTIN	4067263002024
Razred artikla	220

**Opis****Izvedba:**

Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

**Napomena:**GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s oštricom br. **674252 vel. 20IP**.**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1204.
Ø reza $D_c$	100 mm
Broj oštrica Z	6
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	50 mm
maksimalni vanjski Ø $D_{maks}$	113 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	MTC
Standard	Tvornička norma
Vrsta proizvoda	Planske glodače glave

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219848
--	--------