

**HOLEX****Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214202 63/5
GTIN	4067263001904
Razred artikla	220

**Opis****Izvedba:**

Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

**Napomena:**GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s oštricom br. **674252 vel. 20IP**.**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	22 mm
Broj oštrica Z	5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1204.
Ø reza D <sub>c</sub>	63 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	48 mm
maksimalni vanjski Ø D <sub>maks</sub>	76 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	MTC
Standard	Tvornička norma
Vrsta proizvoda	Planske glodače glave

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219848
--	--------