

HOLEX**Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214202 80/6
GTIN	4067263002017
Razred artikla	220

Opis**Izvedba:**

Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

Napomena:GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s oštricom br. **674252 vel. 20IP**.**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1204.
maksimalni vanjski Ø D _{maks}	93 mm
Ø prihvatne rupe	27 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	50 mm
Broj oštrica Z	6
Ø reza D _c	80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	MTC
Standard	Tvornička norma
Vrsta proizvoda	Planske glodače glave

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219848
--------------------------------------------------	--------