

HOLEX**APPT 160408 PDSR, HBM020, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215766 UNI
GTIN	4067263002048
Razred artikla	22A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala s PVD prevlakom za obradu najrazličitijih materijala. Univerzalni materijal za rezanje omogućuje siguran rad u radnim uvjetima koji se mijenjaju. Te izmjenjive rezne pločice karakterizira visoki stupanj otpornosti na trošenje i lom, kao i mogućnost primjene kod vlažne i suhe obrade.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_p = 0,3 \times D$.
 $a_{p_{max}} = 7,0$ mm.

Tehnički opis

Vrsta	UNI
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f_z po zubu	0,12 - 0,44 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APPT 160408 PDSR
Vrsta	HBM020

Rezni materijal	HM
Debljina pločica	5,26 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		