

**APPT 100308 PDSR, HBM020, Tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215888 UNI
GTIN	4067263002055
Razred artikla	22A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala s PVD prevlakom za obradu najrazličitijih materijala. Univerzalni materijal za rezanje omogućuje siguran rad u radnim uvjetima koji se mijenjaju. Te izmjenjive rezne pločice karakterizira visoki stupanj otpornosti na trošenje i lom, kao i mogućnost primjene kod vlažne i suhe obrade.

Napomena:

$a_{p\max} = 4,8 \text{ mm}$.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $= 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	UNI
Posmak f_z po zubu	0,12 - 0,27 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APPT 100308 PDSR
Vrsta	HBM020

Rezni materijal	HM
Debljina pločica	3,56 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		