


**ZDET 16M512 FR-721, GH1, tip: ALU**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220816 ALU
GTIN	4059782504240
Razred artikla	28E

**Opis**
**Preporuka:**

Prilikom izmjene izmjenjivih pločica zamijenite i pritezne vijke. Rezervni pritezni vijci isporučuju se s izmjenjivim reznim pločicama.

**Napomena:**

$f_z$  za  $a_e = 0,3 \times D$ .

$f_z$  za grubo rezanje do  $a_{p \text{ maks}} 16 \text{ mm}$ : 0,12 - 0,25 mm

$f_z$  za predobradu  $a_p 3 \text{ mm}$ : 0,05 - 0,15 mm

$f_z$  za završnu obradu  $a_p 1 \text{ mm}$ : 0,02 - 0,1 mm

Debljina pločica S: 5 mm

**Tehnički opis**

$f_z$ za završnu obradu $a_p 1 \text{ mm}$	0,02 - 0,1 mm
Tip	ALUMINIJ
$f_z$ za predobradu $a_p 3 \text{ mm}$	0,05 - 0,15 mm
$f_z$ za grubo rezanje do $a_{p \text{ maks}} 16 \text{ mm}$	0,12 - 0,25 mm
Kutni radijus	1,2 mm

Debljina pločica S	5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZDET 16M512 FR-721
Vrsta	GH1
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1640 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1370 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	1095 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		