


Garant**RDMW 12T3 MOTN, HB7505, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212275 HART
GTIN	4045197302526
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 4,0$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,16 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDMW 12T3 MOTN

Tip: TVRDO

Tehnički opis

Tip	TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDMW 12T3 MOTN
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7505
Posmak f_z po zubu	0,16 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	125 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	155 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	140 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	H
GG(G)	prikladno	240 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		