


Garant**RDHW 1003 MOTN, HB7520, tip: UNI**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212255 UNI
GTIN	4045197302502
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 2,5 \text{ mm}$.

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHW 1003 MOTN

Tip: UNI

Tehnički opis

Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHW 1003 MOTN
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7520
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	275 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	210 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		