



Permanentni magnetski kutnik, Ferit



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085966
GTIN	2050000965388
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

Sve su bočne površine uključujući prizme magnetske. **Prizmaste površine prikladne su za okrugli materijal.** Postojan na temperaturu do maksimalno 200 °C.

Upotreba:

Kao snažna i čvrsta potpora okruglih komponenti (Ø cijevi do 76 mm) pod različitim kutovima.

Tehnički opis

Debljina	43 mm
maksimalna nazivna snaga stezanja	680 N
maksimalni Ø cijevi	76 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
Težina	1,65 kg
Duljina	184 mm
Visina	45 mm
pretpodešeni kut	45 stupanj
Materijal jezgre magneta	Ferit

Vrsta proizvoda

Magnetni kutnik