

Garant**RDEX 12T3 MOSN, HB7535, tip: INOX**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212280 INOX |
| GTIN | 4045197303783 |
| Razred artikla | 21A |

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmaks.} = 2,5$ mm.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip | INOX |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | RDEX 12T3 MOSN |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta | HB7535 |
| Posmak f_z po zubu | 0,22 mm |
| Broj zamjena/oštrica | 1 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 175 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 175 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 160 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 140 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 60 m/min | S |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |