

**Garant****RDHX 1604 MOTN, HB7525, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212297 ST900
GTIN	4045197554345
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.**

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 5,0$  mm.

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,3 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHX 1604 MOTN

Tip: ST900

**Tehnički opis**

Tip	ST900
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHX 1604 MOTN
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7525
Posmak $f_z$ po zubu	0,3 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	380 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	210 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		