



Teleskopske višenamjenske ljestve, 4-dijelne, broj gazišta: 4X6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966111 4X6
GTIN	4003866413850
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Višenamjenske naslonske ljestve, stojeće ljestve i stepenaste ljestve s gazištima, sve u jednom. Radna visina se u svim varijantama može podesiti u razmaku prečki od 280 mm. Spoj prečki i profila jako čvrstim kvalitetnim rubovima. Kompaktna transportna dimenzija, može se sklopiti kako bi se uštedio prostor. Jednostavan za korištenje, automatski uključuje sigurnosnu kopču od aluminija. Sigurno podešavanje visine pomoću 4 ručke za izvlačenje od lijevanog aluminija. S preklopivim prečkama za korištenje kao naslonske ljestve sukladno EN 131-1 (ne za veličinu 4x3). Prečke se mogu preklopiti prema dolje za transport ili kada se koriste kao ljestve za uštedu prostora.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnički opis

Težina	22 kg
Duljina sklopljena	1,86 m
Radna visina samostojećih ljestvi cca	4,4 m

dubina, sklopljena	0,21 m
Izvedba nagazne površine	Prečka
Radna visina ljestvi cca	7,1 m
širina sklopljena	0,78 m
Duljina ljestvi, izvučenih	6,4 m
Broj stupnjeva	4x6
Standard	DIN EN 131-2
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Višenamjenske ljestve