



Teleskopske višenamjenske ljestve, 4-dijelne, broj gazišta: 4X5



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 966111 4X5 |
| GTIN | 4003866413843 |
| Razred artikla | 96Z |

Opis

Izvedba:

Višenamjenske naslonske ljestve, stojeće ljestve i stepenaste ljestve s gazištima, sve u jednom. Radna visina se u svim varijantama može podesiti u razmaku prečki od 280 mm. Spoj prečki i profila jako čvrstim kvalitetnim rubovima. Kompaktna transportna dimenzija, može se sklopiti kako bi se uštedio prostor. Jednostavan za korištenje, automatski uključuje sigurnosnu kopču od aluminija. Sigurno podešavanje visine pomoću 4 ručke za izvlačenje od lijevanog aluminija. S preklopivim prečkama za korištenje kao naslonske ljestve sukladno EN 131-1 (ne za veličinu 4x3). Prečke se mogu preklopiti prema dolje za transport ili kada se koriste kao ljestve za uštedu prostora.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Težina | 18 kg |
| Radna visina samostojećih ljestvi cca | 3,85 m |
| Duljina sklopljena | 1,58 m |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Broj stupnjeva | 4x5 |
| dubina, sklopljena | 0,21 m |
| Standard | DIN EN 131-2 |
| širina sklopljena | 0,71 m |
| Radna visina ljestvi cca | 6,05 m |
| Izvedba nagazne površine | Prečka |
| Duljina ljestvi, izvučenih | 5,3 m |
| Tehnika uspona nosivost | 150 kg |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenske ljestve |