



## Teleskopske višenamjenske ljestve, 4-dijelne, broj gazišta: 4X4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966111 4X4
GTIN	4003866413836
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Višenamjenske naslonske ljestve, stojeće ljestve i stepenaste ljestve s gazištima, sve u jednom. Radna visina se u svim varijantama može podesiti u razmaku prečki od 280 mm. Spoj prečki i profila jako čvrstim kvalitetnim rubovima. Kompaktna transportna dimenzija, može se sklopiti kako bi se uštedio prostor. Jednostavan za korištenje, automatski uključuje sigurnosnu kopču od aluminija. Sigurno podešavanje visine pomoću 4 ručke za izvlačenje od lijevanog aluminija. S preklopivim prečkama za korištenje kao naslonske ljestve sukladno EN 131-1 (ne za veličinu 4x3). Prečke se mogu preklopiti prema dolje za transport ili kada se koriste kao ljestve za uštedu prostora.

#### Standard:

**DIN EN 131.**

### Tehnički opis

Radna visina samostojećih ljestvi cca	3,35 m
Duljina ljestvi, izvučenih	4,2 m
širina sklopljena	0,64 m

Izvedba nagazne površine	Prečka
Standard	DIN EN 131-2
Radna visina ljestvi cca	5 m
Broj stupnjeva	4×4
Težina	15 kg
dubina, sklopljena	0,21 m
Duljina sklopljena	1,3 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Višenamjenske ljestve