



## Sigurnosna spojka Unutarnji navoj, Priklučni unutarnji navoj: 1/4col



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080286 1/4
GTIN	7391390044808
Razred artikla	08A

### Opis

#### Izvedba:

**Čelične spojke** za komprimirani zrak posjeduju brojne prednosti u usporedbi sa standardnim spojkama od mjedi:

- **Jednostavno rukovanje jednom rukom s minimalnom silom stezanja.**
- **Visoka stopa protoka uslijed minimalnih gubitaka tlaka.**
- **Dugovječnost zahvaljujući komponentama oplemenjenih površina i kaljenih s uskim tolerancijama izrade.**
- **Ekonomičnost – vrijeme amortizacije iznosi maksimalno 2godine.**

**eSafe sigurnosne spojnice** prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se rasterećuje od tlaka, a u drugom koraku se odspaja (bez naglog trzaja). Novo i poboljšano jednoručno rukovanje.

Protok: 2250 L/min, maksimalni radni tlak 16 bar.

#### Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava.

#### Napomena:

**CEJN-Serija 320 odgovara Eurostandardu 7.6 (Ø nazivnog 7,6 mm, Euro-profil) i kompatibilna je sa svim tekućim sustavima.**

### Tehnički opis

Priklučni unutarnji navoj	1/4 col
Vrijednost protoka	2250 l/min

maksimalan radni tlak	16 bar
Materijal	Čelična spojnica
Vrsta proizvoda	Spojka