

**PU pleteno crijevo, plavo, Duljina 50 m, Unutarnji Ø crijeva (nazivna širina): 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080220 8
GTIN	7391390087850
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Jako lagano, fleksibilno PU-crijevo otporno na trošenje. Izvanredni otpor na ulje, sredstva za otapanje i nevodene otopine. Radni tlak 16 bari.

Crijevo s poliesterskim pojačanjem. Temperaturno područje –15 °C do 60 °C.

Tehnički opis

Unutarnji Ø crijeva (nazivna širina)	8 mm
Materijal	PU pleteno crijevo
maksimalan radni tlak	16 bar
Duljina crijeva	50 m
Boja	plava
Vanjski Ø crijeva	12 mm
Atribut imena proizvoda	Duljina 50 m
Vrsta proizvoda	Crijevo

Pribor

Sigurnosna spojkaStream-Line crijevni priključak unutarnji
Ø (nazivna širina) 8 mm

080297 8