

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, UNF: 5/16-24****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 138004 5/16-24 |
| GTIN | 4067263162414 |
| Razred artikla | 12H |

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje. **HSS-E**

Upotreba:

Za fini navoj UNF ASME – B1.1.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|-------------|
| Ø osnovne rupe | 6,9 mm |
| Standard | DIN 374 |
| Veličina navoja | 5/16-24 UNF |
| Navoji po colu | 24 |
| Ø drške D _s | 8 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Ukupna duljina L | 90 mm |
| 4-kutna drška □ | 6,2 mm |
| Rezni materijal | HSS E |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ø navoja | 7,94 mm |
| Vrsta navoja | UNF |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Nagib navoja | 1,058 mm |
| Dubina navoja | 19,85 mm |
| Serija | CleverTap |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Razred tolerancije | 2B |
| Oblik rezanja | C |
| Kut spirale | 40 stupanj |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Ureznici |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 12 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 12 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 6 m/min | P |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |

