



## HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, UNF: 3/8-24



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	138004 3/8-24
GTIN	4067263162421
Razred artikla	12H

### Opis

#### Izvedba:

#### HOLEX Clever Tap:

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje. **HSS-E**

#### Upotreba:

Za fini navoj UNF ASME – B1.1.

### Tehnički opis

Ø osnovne rupe	8,5 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Navoji po colu	24
Broj oštrica Z	3
Vrsta navoja	UNF
Ø navoja	9,53 mm
Standard	DIN 374
4-kutna drška □	7 mm
Veličina navoja	3/8-24 UNF
Ø drške D <sub>s</sub>	9 mm
Dubina navoja	23,83 mm
Nagib navoja	1,058 mm

Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Serija	CleverTap
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

