

**HOLEX Clever Tap strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 1/4-28****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	138004 1/4-28
GTIN	4067263162407
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni ureznik za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje. **HSS-E**

Upotreba:

Za fini navoj UNF ASME – B1.1.

Tehnički opis

Dubina navoja	15,9 mm
Broj steznih utora	3
Navoji po colu	28
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	6,35 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	7 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Vrsta navoja	UNF
Broj oštrica Z	3
Veličina navoja	1/4-28 UNF
Ø osnovne rupe	5,5 mm

Nagib navoja	0,907 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Serija	CleverTap
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	12 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

