

**HOLEX Clever Tap strojni urezник, bez prevlake, MF: 16X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	136255 16X1,5
GTIN	4067263162230
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilni urezник za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14,5 mm

**Tehnički opis**

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Standard	DIN 374
Vrsta navoja	MF
Ø osnovne rupe	14,5 mm
Veličina navoja	M16×1,5
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	40 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Ø navoja	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Nagib navoja	1,5 mm
4-kutna drška □	9 mm
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Ureznici

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	6 m/min	P

Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno