


**Garant****RDMW 1604 MOTN, HB7505, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212300 HART
GTIN	4045197302564
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 5,0$  mm.

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,2 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDMW 1604 MOTN

Tip: TVRDO

**Tehnički opis**

Tip	TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDMW 1604 MOTN
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7505
Posmak $f_z$ po zubu	0,2 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	125 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	155 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	140 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	H
GG(G)	prikladno	240 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		