

Garant**RDHT 12T3 s dijamantnom prevlakom, pozitivna, HB7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212261 ALU
GTIN	4045197555687
Razred artikla	21B

Opis**Izvedba:**

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 4,0$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,22 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHT 12T3

Tip: ALU

Tehnički opis

Tip	ALU
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHT 12T3
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7810
Posmak f_z po zubu	0,22 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	400 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		