

**Garant****RDHW 1003 MOTN, HB7505, tip: HART**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212245 HART
GTIN	4045197302489
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.**

### Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 2,5$  mm.

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,16 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHW 1003 MOTN

Tip: TVRDO

## Tehnički opis

Tip	TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHW 1003 MOTN
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7505
Posmak $f_z$ po zubu	0,16 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	125 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	155 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	140 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	H
GG(G)	prikladno	240 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		