



MultiMaster MM 700 Max Top Akumulator, Tip: 71293661



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077806 71293661
GTIN	4014586895277
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa **prihvatom alata Starlock** (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.

- **Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).**
- **Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.**
- **Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.**
- **Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.**

Najprikladniji MultiTool za brzi rad pri radovima na nadogradnji i obnavljanju s listom pile od bimetala za drvo, metal i plastiku. Zahvaljujući StarlockMax prijvatu za alat ostvarujete pristup na 180 alata marke FEIN u razredima izvedbe Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

Dio isporuke:

Komplet dodatne opreme od 60 komada, punjač, 2x AMPShare litij-ionski akumulator (18 V / 4 Ah), usisavač, L-BOXX. 2x zakrivljeni listovi pile E-Cut Standard (35 mm), 2x zakrivljeni listovi pile E-Cut Standard (65 mm), 1x list pile E-Cut Precision (35 mm), 1x list pile E-Cut Precision (65 mm), 1x list pile E-Cut Long-Life (10 mm), 2x listovi pile E-Cut Long-Life (35 mm), 1x list pile E-Cut Long-Life (32 mm), 1x list pile E-Cut Long-Life (42 mm), 1x list pile E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1x segmentirani list pile (Ø 85 mm), 1x list pile od tvrdog metala, 1x turpija od tvrdog metala (oblik trokuta), 1x lopatica, 1x nož za rezanje, oblik gljive, 1x višenamjenski nož, 1x perforirana brusna ploča, po 10x perforiranih brusnih listova (K 60, 80, 120, 180) ,1x usisavač, 1x uređaj za

brzo punjenje GAL 1880 CV, 2x paketa litij-ionskih akumulatora (18 V / 4 Ah), 1x plastični kofer za alat (L-Boxx 136).

Napomena:

Odgovarajuće baterije naći ćete pod br. 073851 – 073858.

Tehnički opis

Napon baterije	18 V
Amplituda (oscilacijski pomak)	2 × 2,0 stupanj
Oznaka proizvođača	AMM 700 Max TOP
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	2
Broj vibracija	10000 - 19500 min ⁻¹
Prihvat za alat	StarlockMax
Težina	1,8 kg
Kapacitet baterije	4 Ah
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Vrsta proizvoda	Oscilatori

Pribor

Segmentirani list pile, HM Ø lista pile 90 mm	077828 90
Segmentirani rezni list, HM, 2,2 mm Ø lista pile 90 mm	077865 90
Rezni list, Bi-metal HSS Ø lista pile 100 mm	077838 100
Rezni list, potpuno HSS, 5-dijelni Ø lista pile 85 mm	077835 85
Garnitura akumulatora tip 92604323	073832 92604323
E-Cut-garnitura lista pile, drvo + metal6-dijelna izvedba SET	077848 SET
E-Cut-list pile, Diamant širina reza 44 mm	077885 44
List pile E-Cut, Carbide-Pro širina reza 35 mm	077891 35

E-Cut-list pile, Diamant, 2,2 mm	077886
E-Cut-list pile, Bi-metal, Long-Life širina reza 42 mm	077884 42
Rezni list, Bi-metal HSS, 5-dijelni Ø lista pile 85 mm	077839 85
Segmentirani rezni list, dijamant, 2,2 mm Ø lista pile 90 mm	077867 90
Garnitura akumulatora tip 92604324	073832 92604324
E-Cut list pile, standardno, 5-dijelno širina reza 35 mm	077840 35
E-Cut-list pile, Diamant, SLP prihvatnik širina reza 35 mm	077849 35
Garnitura akumulatora tip 92604325	073832 92604325
Segmentirani rezni list, dijamant, 1,2 mm Ø lista pile 75 mm	077830 75
E-Cut-list pile, Standard širina reza 65 mm	077844 65
E-Cut list pile, standardan, zaobljen širina reza 35 mm	077870 35
Rezni list, Bi-metal HSS, 5-dijelni Ø lista pile 100 mm	077839 100
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073837 FE18
E-Cut-list pile, Bi-metal, Universal širina reza 44 mm	077856 44
E-Cut-list pile, Standard širina reza 35 mm	077844 35
Segmentirani rezni list, potpuno HSS Ø lista pile 85 mm	077836 85
E-Cut-list pile, Bi-metal, Fine širina reza 30 mm	077857 30
HM brusna pločica, trokutasti oblik	077888
MultiMaster MM 700 Max TopAkumulator tip 71293462	077805 71293462
Segmentirani rezni list, dijamant Ø lista pile 90 mm	077868 90
Segmentirani rezni list, HM, 1,2 mm Ø lista pile 90 mm	077829 90
E-Cut-list pile, Bi-metal, Long-Life širina reza 32 mm	077884 32
E-Cut-list pile, Bi-metal, Precision širina reza 35 mm	077850 35
E-Cut-list pile, Bi-metal, Long-Life širina reza 20 mm	077847 20
E-Cut-list pile, HM, SLP prihvatnik širina reza 35 mm	077858 35
Segmentirani list pile, Bi-metall HSS Ø lista pile 100 mm	077827 100
Segmentirani rezni list, dijamant, 1,2 mm Ø lista pile 90 mm	077830 90

E-Cut-list pile, Diamant, 1,2 mm	077887
Rezni list, potpuno HSS Ø lista pile 85 mm	077834 85
Segmentirani rezni list, dijamant, 2,2 mm Ø lista pile 75 mm	077867 75
List pile E-Cut, Carbide Pro širina reza 35 mm	077893 35
Rezni list, Bi-metal HSS Ø lista pile 85 mm	077838 85
E-Cut list pile, standardno, 5-dijelno širina reza 65 mm	077840 65
Segmentirani rezni list, HM, 2,2 mm Ø lista pile 75 mm	077865 75
E-Cut-garnitura lista pile, MiniCut3-dijelna izvedba SET	077859 SET
E-Cut list pile, standardan, zaobljen širina reza 50 mm	077870 50
Segmentirani rezni list, HM, 1,2 mm Ø lista pile 75 mm	077829 75