



## MultiMaster AMM 500 Plus Top Akumulator, Tip: 71293861



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Snažni MultiTool za brzi rad (za nadogradnje i obnove) s više od 30 dijelova dodatka za piljenje drva i metala, brušenje, rezanje pločica i još mnogo toga.

Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa **prihvatom alata Starlock** (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.

- **Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).**
- **Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.**
- **Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.**
- **Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.**

#### Dio isporuke:

Set pribora od 30 dijelova, usisavač i L-BOXX.

Uključuje punjač i 2× AMPShare li-Ion kompleta baterija (18 V / 4 Ah). 1× list pile E-Cut Long-Life (10 mm), 2× listovi pile E-Cut Long-Life (35 mm), 2× listovi pile E-Cut Long-Life (65 mm), 1× list pile E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× list pile od tvrdog metala (Ø 75 mm), 1× turpija od tvrdog metala (oblik trokuta), 1× lopatica, 1× perforirana brusna ploča, po 5× perforiranih brusnih listova (K 60, 80, 120, 180), 1× usisavač, 1× uređaj za brzo punjenje GAL 1880 CV, 2× paketa litij-ionskih akumulatora (18 V / 4 Ah), 1× plastični kofer za alat (L-Boxx 136).

#### Napomena:

Odgovarajuće baterije naći ćete pod br. 073851 – 073858.

## Tehnički opis

Prihvata za alat	Starlock, Starlock Plus
Napon baterije	18 V
Težina	1,8 kg
Broj vibracija	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
Kapacitet baterije	4 Ah
Amplituda (oscilacijski pomak)	2 × 1,7 stupanj
Oznaka proizvođača	AMM 500 PLUS TOP
Pakiranje	Sistemska kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Vrsta proizvoda	Oscilatori

## Pribor

Segmentirani rezni list, HM, 2,2 mm Ø lista pile 90 mm	077865 90
Rezni list, Bi-metal HSS, 5-dijelni Ø lista pile 100 mm	077839 100
E-Cut-garnitura lista pile, MiniCut3-dijelna izvedba SET	077859 SET
Segmentirani rezni list, HM, 1,2 mm Ø lista pile 75 mm	077829 75
Segmentirani rezni list, dijamant Ø lista pile 90 mm	077868 90
Segmentirani rezni list, HM, 1,2 mm Ø lista pile 90 mm	077829 90
Segmentirani rezni list, dijamant, 2,2 mm Ø lista pile 90 mm	077867 90
Rezni list, potpuno HSS, 5-dijelni Ø lista pile 85 mm	077835 85
Rezni list, Bi-metal HSS Ø lista pile 100 mm	077838 100
Segmentirani rezni list, potpuno HSS Ø lista pile 85 mm	077836 85

Segmentirani rezni list, dijamant, 1,2 mm Ø lista pile 75 mm	077830 75
Rezni list, potpuno HSS Ø lista pile 85 mm	077834 85
Segmentirani rezni list, dijamant, 2,2 mm Ø lista pile 75 mm	077867 75
E-Cut-garnitura lista pile, drvo + metal6-dijelna izvedba SET	077848 SET
Rezni list, Bi-metal HSS, 5-dijelni Ø lista pile 85 mm	077839 85
Segmentirani rezni list, dijamant, 1,2 mm Ø lista pile 90 mm	077830 90
Segmentirani list pile, HM Ø lista pile 90 mm	077828 90
Segmentirani list pile, Bi-metall HSS Ø lista pile 100 mm	077827 100
Rezni list, Bi-metal HSS Ø lista pile 85 mm	077838 85
Segmentirani rezni list, HM, 2,2 mm Ø lista pile 75 mm	077865 75