

**Par rukavica, Veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094213 10
GTIN	4067263202516
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rukavica za montažu HOLEX Basic. Posebno lagana i fleksibilna s izdržljivom PU prevlakom. Prikladna za radove u suhom radnom okruženju. Dobar osjećaj ugone i visoka osjetljivost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Ekološki prihvatljivo, ambalaža 100 % bez plastike. Ove rukavice mogu se kupiti samo u kompletnoj jedinici pakiranja (VPE) ili u više njih.

Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	3121X

Materijal nosača	Poliester
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	crni
Tehnologija pletenja	13G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice