



PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe Ø 8×12 mm, korisna dužina crijeva: 8m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080240 8
GTIN	7391390134486
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporan na temperature od -20 / 60 ° C. PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe Ø 8×12 mm 8 m ISO B.

Dio isporuke:

Uključuje **sigurnosnu** čeličnu brzu spojku br. 080285 i čelični nastavak br. 080290.

Tehnički opis

Materijal	PU spiralno crijevo
Vanjski Ø crijeva	12 mm
Korisna dužina crijeva	8 m
Unutarnji Ø crijeva	8 mm
maksimalan radni tlak	10 bar
Priključak utičnog nastavka	1/4 col
Priključak brzostezne spojnice	1/4 col
Boja	plava
maks. tlak pucanja	35 bar

Vrsta proizvoda

Crijevo

PriborSpojnica s vanjskim navojem Garnitura od 5 dijelova
Priključni vanjski navoj 1/4 col

080290 1/4

Sigurnosna spojka Vanjski navoj Priključni vanjski navoj 1/4
col

080285 1/4