

**Industrijski mikro endoskop, krut, Ø2,7 mm, Duljina sonde: 175mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492772 175
GTIN	4067263130123
Razred artikla	49C

Opis**Izvedba:**

Zahvaljujući cijevima od nehrđajućeg čelika i visokokvalitetnoj optici, posebno su prikladni za grubu svakodnevnu industrijsku uporabu. Metalna osovina i posebni stakleni završeci čine endoskop iznimno otpornim na oštećenja i istrošenost te osiguravaju optimalnu zaštitu optike. Sustav štapićastih leća daje pouzdano jasne, oštre i svijetle slike i uvjerava maksimalnom oštrinom slike sve do rubnog područja s najvećim mogućim kutom otvaranja slike. Smjerovi gledanja od 0° do 120° i kutovi otvaranja do 0° do 105° za brojne primjene.

Prednost:

- **Optimalna kvaliteta slike – jasna, oštra, svijetla.**
- **Reprodukcija slike precizna u boji.**
- **Ugrađena svjetlosna cijev od stakloplastike.**
- **Otpornost na tlak do +5 bara (u zraku).**
- **Maksimalni kapacitet opterećenja zbog metalnih osovina.**
- **Otpornost na ulje, gorivo i otapala.**
- **Otpornost na temperaturu do 150 °C (i više).**
- **Dostupno u rasponu od 1,6 mm do 10 mm.**
- **Mali promjer za pregled malih radnih dijelova i pristupnih točaka.**

Dodatni pribor:

Izvori LED svjetlosti, objektiv, HD kamera

Napomena:

Dodatne sonde sa smjerom gledanja od 0°-120° i vidnim poljem od 65°-105° dostupne su na zahtjev.

Tehnički opis

Kut otvaranja slike	80 stupanj
Smjer gledanja	0 stupanj
Ø sonde	2,7 mm
Atribut imena proizvoda	Ø2,7 mm
Vrsta proizvoda	Endoskop