

**Industrijski endoskop, krut, Ø6 mm, Duljina sonde: 330mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 492777 330    |
| GTIN           | 4067263130208 |
| Razred artikla | 49C           |

**Opis****Izvedba:**

Zahvaljujući cijevima od nehrđajućeg čelika i visokokvalitetnoj optici, posebno su prikladni za grubu svakodnevnu industrijsku uporabu. Metalna osovina i posebni stakleni završeci čine endoskop iznimno otpornim na oštećenja i istrošenost te osiguravaju optimalnu zaštitu optike. Sustav štapićastih leća daje pouzdano jasne, oštre i svijetle slike i uvjerava maksimalnom oštrinom slike sve do rubnog područja s najvećim mogućim kutom otvaranja slike. Smjerovi gledanja od 0° do 120° i kutovi otvaranja do 0° do 105° za brojne primjene.

**Prednost:**

- **Optimalna kvaliteta slike – jasna, oštra, svijetla.**
- **Reprodukcija slike precizna u boji.**
- **Ugrađena svjetlosna cijev od stakloplastike.**
- **Otpornost na tlak do +5 bara (u zraku).**
- **Maksimalni kapacitet opterećenja zbog metalnih osovina.**
- **Otpornost na ulje, gorivo i otapala.**
- **Otpornost na temperaturu do 150 °C (i više).**
- **Dostupno u rasponu od 1,6 mm do 10 mm.**
- **Mali promjer za pregled malih radnih dijelova i pristupnih točaka.**

**Dodatni pribor:**

Izvori LED svjetlosti, objektiv, HD kamera

**Napomena:**

Dodatne sonde sa smjerom gledanja od 0°-120° i vidnim poljem od 65°-105° dostupne su na zahtjev.

**Tehnički opis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Smjer gledanja          | 90 stupanj |
| Kut otvaranja slike     | 70 stupanj |
| Ø sonde                 | 6 mm       |
| Atribut imena proizvoda | Ø6 mm      |
| Vrsta proizvoda         | Endoskop   |