

**Garant****RDHT 1604 s dijamantnom prevlakom, pozitivna, HB7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212289 ALU
GTIN	4045197555694
Razred artikla	21B

**Opis****Izvedba:**

**Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.**

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 5,0$  mm.

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,4 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHT 1604

Tip: ALU

**Tehnički opis**

Tip	ALU
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHT 1604
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7810
Posmak $f_z$ po zubu	0,4 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	400 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		