

Yale

Ručna lančana dizalica UNO plus A, nosivost: 0,75t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086017 0,75
GTIN	4053981776965
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Robusna konstrukcija od vrlo čvrste čeličnog lima kompaktne izvedbe i male mase. Lakohodna **deblokada lanca**. U kućište lijevana vodilica lanca za hod lanca bez smetnji.

Upotreba:

Standardni višenamjenski uređaji za praktičnu, mnogostranu primjenu.

Napomena:

Kod funkcijskog principa **tlakom opterećene kočnice navoja** stvara se aksijalni radni tlak od samog tereta i stoga je proporcionalan veličini opterećenja. Teret je siguran u svakom položaju, za spuštanje se mora svladati razliku između momenta kočenja i tereta. Svi su Yale višenamjenski uređaji time opremljeni.

Automatska **deblokada lanca** omogućuje **brzo pričvršćivanje** neopterećenog lanca, pri djelovanju tereta zatvara se **tlakom opterećena kočnica navoja** ponovno automatski i teret je siguran.

Protuklizna spojka (opcionalno po želji) sprečava pretjerano velike prihvate opterećenja i time povećava životni vijek alata za podizanje.

ATEX izvedba na upit

Tehnički opis

Oslobađanje lanca	da
Nosivost	750 kg
Sila podizanja pri nazivnom teretu	22 daN
Materijal kućišta	Čelični lim
Broj lanaca	1
Normalna podizna visina	1,5 m
Nosivost t	0,75 t
Težina	6,3 kg
Vrsta proizvoda	Polužna dizalice / lančana dizalica