

**HOLEX****Baterijska LED štapna svjetiljka, Duljina: 220mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081564 220
GTIN	4067263252566
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Sklopiva i tanka LED akumulatorska radna svjetiljka s **tri opcije osvjetljenja**. Može se koristiti u mnogim primjenama zbog tankog dizajna i dva magneta.

- **Jedno svjetlo i dva glavna svjetla.**
- **Prednje glavno svjetlo može se prigušiti u 2 razina svjetla.**
- **180° sklopiv.**
- **Razina napunjenosti uvijek vidljiva zahvaljujući LED prikazu.**

**Funkcija:**

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

**Dio isporuke:**

Uključuje USB-C kabel za punjenje.

**Tehnički opis**

IP-klasa zaštite	IP 20
Težina	61 g

Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska
Rasvjetno tijelo	LED modul
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Jakost svijetlosti	50 - 100 lm
Trajanje osvjetljenja	3 - 6 h
Ukupna širina	30 mm
Vrsta proizvoda	Inspeksijska svjetiljka