


**SOMT....20ER-GM, PR1825, tip: 14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222070 14
GTIN	4960664708178
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

**Upotreba:**

**FL geometrija** je prvi izbor za opću obradu.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,2 – 2 mm
Tip	ST1400
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3,5 mm
Kutni radijus	2 mm
Debljina pločica	5,56 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	14
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT140520ER-GM

Vrsta	PR1825
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		