

**X.LT...ER-D41, X500, veličina izmjenjive rezne pločice: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221938 16
GTIN	4059782506190
Razred artikla	28F

**Opis****Izvedba:**

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnički opis**

Veličina izmjenjive rezne pločice	16
Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XELT160512-ER-D41
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	4,18 mm
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	X500
Rezni materijal	HM
Posmak $f_z$ po zubu	0,15 - 1 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	230 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	S
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		