

**Bit ureznik, vaporizirano, M: M4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130992 M4
GTIN	4067263295839
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:**

Sa šesterokutnom drškom od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

**Upotreba:**

Idealan za popravke i montažne radove.

**Tehnički opis**

Norma navoja	DIN 13
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	11 mm
Smjer rezanja	desni
Ukupna duljina L	35 mm
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	2,9 mm
Ø osnovne rupe	3,3 mm
Standard	Tvornička norma
Oblik rezanja	B
Nagib navoja	0,7 mm
Prevlaka	vaporizirano
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za prolazne rupe
Vrsta proizvoda	Bit ureznik

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		