



## Bit ureznik, vaporizirano, M: M8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130992 M8
GTIN	4067263295860
Razred artikla	12H

### Opis

#### Izvedba:

Sa šesterokutnom drškom od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

#### Upotreba:

Idealan za popravke i montažne radove.

### Tehnički opis

Oblik rezanja	B
Ø osnovne rupe	6,8 mm
Ukupna duljina L	40 mm
Standard	Tvornička norma
Nagib navoja	1,25 mm
Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Norma navoja	DIN 13
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	18 mm
Smjer rezanja	desni
Prevlaka	vaporizirano
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za prolazne rupe
Vrsta proizvoda	Bit ureznik

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		