



Bit ureznik, vaporizirano, M: M10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130992 M10
GTIN	4067263295877
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Sa šesterokutnom drškom od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Upotreba:

Idealan za popravke i montažne radove.

Tehnički opis

Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Norma navoja	DIN 13
Ø osnovne rupe	8,5 mm
Oslobađanje Ø D ₁	7 mm
Oblik rezanja	B
Nagib navoja	1,5 mm
Ukupna duljina L	41 mm
Standard	Tvornička norma
Smjer rezanja	desni
Duljina rezne oštrice L _s	21 mm
Prevlaka	vaporizirano
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za prolazne rupe
Vrsta proizvoda	Bit ureznik

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		