

**Bit ureznik, vaporizirano, M: M6****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 130992 M6 |
| GTIN | 4067263295853 |
| Razred artikla | 12H |

Opis**Izvedba:**

Sa šesterokutnom drškom od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Upotreba:

Idealan za popravke i montažne radove.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nagib navoja | 1 mm |
| Duljina rezne oštrice L _s | 16 mm |
| Ukupna duljina L | 39 mm |
| Oblik rezanja | B |
| Oslobađanje Ø D ₁ | 4,5 mm |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici |
| Standard | Tvornička norma |
| Ø osnovne rupe | 5 mm |
| Prevlaka | vaporizirano |
| Vrsta navoja | M |
| Rezni materijal | HSS |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za prolazne rupe |
| Vrsta proizvoda | Bit ureznik |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ulje | prikladno | | |