

**Bit ureznik, vaporizirano, M: M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130992 M5
GTIN	4067263295846
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:**

Sa šesterokutnom drškom od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Upotreba:

Idealan za popravke i montažne radove.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	36 mm
Smjer rezanja	desni
Norma navoja	DIN 13
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Oslobađanje $\varnothing D_1$	3,8 mm
Standard	Tvornička norma
Duljina rezne oštrice L_s	16 mm
Oblik rezanja	B
Nagib navoja	0,8 mm
\varnothing osnovne rupe	4,2 mm
Prevlaka	vaporizirano
Vrsta navoja	M
Rezni materijal	HSS

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za prolazne rupe
Vrsta proizvoda	Bit ureznik

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		